



**EAUZONNET**  
Pour un environnement sain



**Bouchon et corps  
en aluminium**

**Réservoir avec capsule  
de trioxygène**

**Design ergonomique  
et élégant**



## **DOMAINES D'UTILISATION**


**Domestique  
Bureaux  
Transports en commun  
Voyage, Poussettes,  
Ascenseurs,  
Téléphone,  
Clavier et souris...**

# **O3SPRAY POCKET... *toujours sur vous !***

**Générateur portatif d'eau trioxygénée.  
en format de poche, compact et  
ergonomique, O3SPRAY POCKET  
transforme instantanément l'eau  
du robinet en une solution nettoyante  
et désinfectante pour tous types de  
surfaces sans aucun produit chimique !**

# O3SPRAY POCKET

Code 1510B



## CARACTÉRISTIQUES

- > Dimensions : 134 X 29 X 29 mm
- > Poids : 66 g
- > Taille du réservoir : 20 ml
- > Temps de charge : 40 minutes
- > Type d'eau : eau du robinet
- > Température de l'eau : de 4 à 40°C
- > Batterie : Lithium 7,4V
- > Câble USB Type C pour la mise en charge

## PERFORMANCES

- > Autonomie batterie : 15 cycles (soit la possibilité d'appuyer 15 fois sur le bouton)
- > Concentration trioxygène : 1,79 mg/L

## MODE D'EMPLOI

Commencer par mettre en charge le Spray pocket durant 40 minutes, grâce au câble USB fourni (livré sous la cale du bas de l'appareil dans le carton)


Une fois l'appareil chargé, remplir le réservoir de l'appareil avec de l'eau du robinet. Température de l'eau : de 4 à 40°C

Pour la mise en marche, 2 fonctions :

- rester appuyé 3 secondes sur le bouton en bas de l'appareil, une lumière bleue doit s'allumer, et il faut attendre 30 secondes pour un taux de trioxygène normal.
- appuyer 2 fois rapidement sur le bouton en bas de l'appareil, une lumière bleue doit s'allumer et il faut attendre 1 minute pour un taux de trioxygène plus important.

Une fois l'eau trioxygénée produite dans l'appareil, elle conserve ses propriétés désinfectantes pendant une heure.

Le voyant rouge clignote lorsque la batterie est déchargée.  
Le voyant rouge s'allume quand l'appareil est en charge.  
Le voyant vert s'allume quand l'appareil est chargé.




**Fonctionne sur batterie, rechargeable par USB-C, vous offrant large autonomie, mobilité et facilité d'usage**

## 3 ÉTAPES :


Remplir avec de l'eau du robinet



Allumer le générateur d'eau trioxygénée



Vaporiser



## STOCKAGE

Stocker l'appareil à une température comprise entre 0 et 45 ° C

## GARANTIE

2 ans.



Le produit biocide O3SPRAY POCKET a fait l'objet d'une déclaration référencée 81686 auprès de l'Anses (AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ SANITAIRE de l'alimentation, de l'environnement et du travail) pour les types de produits TP02, TP04, conformément à l'article L. 522-2 du code de l'environnement.

Utiliser uniquement des accessoires et des pièces de rechange vendus par eauzonnet

# Conformément aux tests réalisés par InoQua, Institut de santé alimentaire, l'eau trioxygénée produite par O3SPRAY POCKET assure une désinfection conforme aux normes suivantes :

## Bactéricide :

**NORME EN 13697:2015+A1:2020**

**en 5 minutes**

en conditions de propreté  
et en conditions de saleté,  
à une température de 20°C  
sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Escherichia coli*
- *Listeria monocytogenes*
- *Salmonella enterica*

**NORME EN 13727:2012+A2:2015**

en conditions de propreté  
et en conditions de saleté,  
à une température de 20°C sur

- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *Escherichia coli*
- *Staphylococcus aureus*,
- *Enterococcus hirae*
- *Enterococcus faecium*

**en 60 secondes** pour le traitement hy-  
giénique des mains par friction et lavage  
hygiénique des mains

**en 60 secondes** pour le traitement  
chirurgical des mains par friction et  
lavage chirurgical des mains

**en 60 secondes** pour la désinfection des  
surfaces

**en 15 minutes** pour la désinfection  
des instruments  
(à 70°C pour *Enterococcus faecium*)

## Fongicide :

**NORME EN 13697:2015+A1:2020**

**en 15 minutes**

en conditions de propreté  
et en conditions de saleté,  
à une température de 20°C  
sur

- *Candida albicans*
- *Aspergillus niger*

## Virucide :

**NORME EN 16777:2019**

**en 60 secondes**

en conditions de propreté  
et en conditions de saleté  
à une température de 20°C

**Virucide Spectre total, souches :**

- Adenovirus type 5
- Norovirus murin

Autres souches couvertes par la norme :  
voir liste spectre total ci-dessous

## SPECTRE TOTAL

Poliovirus Sabin, Adenovirus Type 5 Norovirus  
Murin, Rotavirus Virus de la Vaccine, Filoviridae  
Flavivirus, Herpesviridae Virus de l'hépatite B  
(VHB) Virus de l'Hépatite C (VHC)  
Virus de l'hépatite Delta (VHD)  
Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)  
Virus de la leucémie humaine à cellules T(HTLV)  
Coronavirus, Paramyxoviridae,  
Virus de la rubéole, Virus de la rougeole,  
Virus de la rage, Poxviridae, Entérovirus,  
Virus de l'hépatite A (VHA) Parvovirus B19,  
Rhinovirus, Polyomavirus Caliciviridae, Astro-  
virus Virus de l'hépatite E (VHE) Papillomavirus

Utilisez les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.  
La désinfection est efficace sur les surfaces non poreuses.  
Concentration de trioxygène mesurée par spectrophotométrie UV-VIS : **1,79 mg/L** certifiée par InoQua

# L'EAU TRIOXYGÉNÉE

## UNE ALTERNATIVE SAINNE AUX PRODUITS CHIMIQUES ...

### L'eau trioxygénée comment cela fonctionne ?

Le trioxygène est un gaz qui **existe naturellement dans l'atmosphère**. Il est créé à partir de l'oxygène, soit par la foudre (décharge électrique) soit par les UV du soleil (couche d'ozone).

C'est un **puissant désinfectant à large spectre**, il tue les virus, y compris protozoaires, et dispose de qualités purifiantes, désinfectantes et nettoyantes. Le trioxygène a un spectre de désinfection bien plus large que celui du chlore.

L'eau trioxygénée est produite à partir de l'eau du robinet, par un **processus d'électrolyse**.



Le générateur divise les molécules de dioxygène ( $O_2$ ) présentes dans l'air ambiant en deux atomes d'oxygène (O) qui vont ensuite se greffer aux autres molécules d' $O_2$  encore présentes pour former le trioxygène  $O_3$

Le générateur ajoute cet  $O_3$  dans l'eau sous forme aqueuse, afin que cette eau devienne **eau trioxygénée prête à l'emploi**.

L'eau une fois chargée en trioxygène s'attaque de façon efficace aux bactéries, levures, moisissures, virus...

L'eau trioxygénée **attaque la saleté et la décompose** en fines particules, un simple essuyage avec une microfibre permet de retrouver une surface intacte.

Elle est une puissante solution nettoyante, désodorisante et désinfectante.

### L'eau trioxygénée assure la sécurité de l'utilisateur

- Pas d'étiquetage de sécurité (CLP)
- Pas de COV (composé organique volatil),
- Pas de port d'EPI (Equipelement de protection individuelle) obligatoire
- Pas d'exposition aux produits chimiques,
- Pas de risques d'irritation.

### L'eau trioxygénée apporte du confort à l'utilisateur

- Pas de stockage de produits
- Pas de transport de lourdes charges
- Réduction du risque des TMS (Troubles musculo-squelettiques)
- Aucun dégagement d'odeur

### L'eau trioxygénée respecte les surfaces

- S'attaque aux biofilms et aux films chimiques présents sur les surfaces.
- Sans résidus, elle ne laisse aucune particule chimique
- Elle est totalement neutre pour les surfaces, les équipements...

L'eau trioxygénée est un **destructeur d'odeurs efficace**.



### L'eau trioxygénée réduit l'impact environnemental du nettoyage

Une fois le processus de nettoyage et désinfection effectué, l'eau trioxygénée redevient de l'eau et de l'oxygène : son élimination ne présente **aucun risque environnemental**.

L'utilisation de l'eau trioxygénée permet de **réduire la consommation d'eau** utilisée lors des opérations de nettoyage (pas d'eau pour diluer les produits, pas de rinçage nécessaire)

La production de l'eau trioxygénée au fur et à mesure de vos besoins **évite le stockage** en bidons, **les suremballages...**

**Certains produits chimiques de nettoyage peuvent être soumis à des restrictions réglementaires en raison de leurs effets néfastes sur l'environnement et la santé. En utilisant de l'eau trioxygénée, vous vous conformez aux réglementations en vigueur et contribuez à un environnement plus sûr.**

### Une solution simple et autonome

Les générateurs d'eau trioxygénée Eauzonnet permettent une pulvérisation directe (**modèles sprays portables**) ou une production d'eau trioxygénée depuis un raccordement sur une arrivée d'eau (**modèles muraux**) pour remplir seaux, pulvérisateurs, matériels de nettoyage ou alimenter des lave-linges.

### Une solution polyvalente

- > **Nettoyage et désinfection** des sols, surfaces, vitres...
- > **Surfaces sanitaires**, porcelaine, faïence, carrelage, lavabo, douche, toilettes,
- > **Surfaces en cuisine** : plan de travail, évier, équipement en acier inoxydable, électroménager, carrelage...
- > **Lieux publics** : mobilier, rampes, panneaux de commande, poignées de porte...
- > **Horeca** : comptoirs, tables, chaises, vitres des selfs, vitrines...
- > **Nettoyage et désinfection** des mains

